KTBLQL1258040S4B1 LL1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов. Линейка корпусов из листовой стали Klippon® ТВ Large разработана главным образом для тех областей применения, в которых необходимо обеспечить надежную защиту чувствительных электронных компонентов, таких как распределенные системы управления (DCS) или элементы управления насосами. Широкий диапазон наружных размеров означает, что в эти корпуса можно установить даже больше компонентов, чем в корпуса предыдущих серий. Разрабатывая ваш корпус Klippon® ТВ Large, мы обеспечим максимальную поддержку для создания и реализации вашего проекта.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TBL (большая клеммная коробка), Пустой корпус, Высота: 1250 mm, Ширина: 800 mm, Глубина: 400 mm, Фланцевые пластины: снизу, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой
Заказ №	<u>2698420000</u>
Тип	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
Кол.	1 Штука

KTBLQL1258040S4B1 LL1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	
Допуски к эксплуатации	
——————————————	



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E508186

Размеры и массы

Глубина	400 mm	Глубина (дюймов)	15.748 inch
Высота	1250 mm	Высота (в дюймах)	49.2125 inch
Ширина	800 mm	Ширина (в дюймах)	31.496 inch
Размеры крепежа, высота	896 mm	Размеры крепежа, ширина	840 mm
Масса нетто	160000 g		

Температуры

Рабочая температура -50 °С...135 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)	DE PS2611 201111 001ISS02
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Сертификат № (cULus)	E508186		

Общие данные

Толщина материала - крышка	2.5 mm	Толщина материала - розеточная ча	ість 3 mm
Толщина материала	2 mm	Рабочая температура, макс.	135 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	Крепежный элемент с поворотом на четверть оборота с квадратной вставкой
Поверхность	зачищенный щеткой	Ударопрочность	7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Размер под ключ	10 mm	Вид защиты	IP66
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Уплотняющий материал	Силикон
Крепление корпуса	Приваренные монтажные опоры, 6 шт., с отверстиями размером 14 мм	Версия подъемных проушин	4 приваренные проушины
Монтаж фланцевой пластины	Винты М6 с шестигранной головой SW10	Фланцевые пластины	снизу
Отверстие для доступа, ширина	725 mm	Угловая крыка	100.00 °
Фланцевая пластина	Да	Крышка	Да
Отверстие для доступа, высота	1175 mm	Позиция с заземлением	Корпус, сторона С

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

гезьоовое соеді	гезьоовое соединение вверху / внизу			
M20	270	M12	536	
M63	40	M40	102	
M32	136	M25	205	
M50	60	M75	32	
M16	364			

Важное примечание

Сведения об изделии	The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are
	made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Классификации

			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Weidmüller **3**


KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Аксессуары

Защитные козырьки от дождя



Специальные противодождевые козырьки обеспечивают идеальный дополнительный уровень защиты корпуса в случае его установки в необычных климатических условиях, таких как зоны с большим количеством осадков или с чрезвычайно высоким уровнем прямого солнечного света.

Основные данные для заказа

Тип	KTBLRNHD8040S4B LL1	Версия
Заказ №	<u>2698530000</u>	Klippon TBL (большая клеммная коробка), Защитный колпак
GTIN (EAN)	4064675026686	от дождя, Высота: 175 mm, Ширина: 816 mm, Глубина: 550
Кол.	1 ST	mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L),
		зачищенный щеткой, серебряный

Статус каталога / Изображения