

PAC-S1500-SD50-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм²;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

Основные данные для заказа

Заказ №	2836810025
Тип	PAC-S1500-SD50-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986609082
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	723 g
-------------	-------

Расчетные данные UL

Общий ток, макс.	0.125 A
------------------	---------

Общие данные

Длина кабеля	2.5 m	Пригодно для	Аналоговые сигналы
Основной материал	ПВХ	Кабель	Кабель LiYCY
Интерфейс соединения	SUB-D FEMALE 50P	Количество полюсов, мин.	40 полюсов
Наружный диаметр	12,4 ± 1 мм	Интерфейс ПЛК	SIEMENS S7 1500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
Сечение провода	0.25 mm ²		

Электрические данные

Общий ток, макс.	0.125 A	Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с
Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Сопротивление	≤ 80 mΩ/m
Рабочее напряжение	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC	Емкость (проводник/проводники)	300 pF/m
Емкость (проводник/экран)	300 pF/m		

Классификации

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		