# Справочный листок технических данных

## THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.
• Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
• Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | THM, Маркировка проводов и кабелей, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, белый |
| Заказ № | 2711990000 |
| Тип | THM WO 25.4/93 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118749946 |
| Кол. | 500 Штука |

# Справочный листок технических данных

## THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| ROHS | Соответствовать |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 0.03 mm | Глубина (дюймов) | 0.0012 inch |
| Высота | 25.4 mm | Высота (в дюймах) | 1 inch |
| Ширина | 93 mm | Ширина (в дюймах) | 3.6614 inch |
| Масса нетто | 0.3 g | | |

### Температуры

| | |
|---|---|
| Температурный диапазон вставки | -40…150 °C |

### Экологическое соответствие изделия

| | |
|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---|---|---|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 277 mm² |
| Наружный диаметр провода, макс. | 18.8 mm | Наружный диаметр провода, мин. | 9.4 mm |
| Наружный диаметр провода | 9.4 - 18.8 mm | Сечение соединительного провода | 277 mm² |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Клей | Полиакрилат, клейкие | | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | | |
| Вид печати | Чистый | | |
| Ширина | 93 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | | |
| Цветовой код | белый | | |
| Галогены | Нет | | |
| Основной материал | Пленка, полиэстер | | |
| Напечатанные символы | без | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке | |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | | |
| совместимый принтер | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -40…150 °C | | |
| Количество на один рулон | 500 | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# Справочный листок технических данных

## THM WO 25.4/93 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005080000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Кол. | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Тип | RIBBON MM 110/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005070000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Кол. | 1 ST | |