Справочный листок технических данных

SAI-SK-M12-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройста от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

Версия	Защитные модули, Защитный колпачок
Заказ №	2870920000
Тип	SAI-SK-M12-RED
GTIN (EAN)	4064675636809
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-SK-M12-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0.63 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Основной материал корпуса	PA 66	Вид защиты	IP68
Диапазон температур корпуса	-20 … +90 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Справочный листок технических данных

SAI-SK-M12-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Динамометрическая отвертка



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.
• Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
• Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
• Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
• Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
• Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
• Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
• Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

Основные данные для заказа

Тип	DMS MANUELL 0,5-1,7	Версия
Заказ №	9918370000	Динамометрический ключ
GTIN (EAN)	4032248388332	
Кол.	1 ST	

Справочный листок технических данных

SAI-SK-M12-RED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... винты с прямым шлицем



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.
• Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
• Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
• Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
• Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
• Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
• Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
• Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
• Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

Основные данные для заказа

Тип	WB SI SL 1,0X5,5	Версия
Заказ №	2433200000	Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4050118443660	
Кол.	1 ST	