

## КТ MINI



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

### Основные данные для заказа

Версия	Режущий инструмент
Заказ №	<a href="#">2876460000</a>
Тип	КТ MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Кол.	1 Штука

## КТ MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	9.5 mm	Глубина (дюймов)	0.374 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Длина	120 mm	Длина (в дюймах)	4.7244 inch
Масса нетто	91 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для резки проводов с наружным диаметром до 12 мм	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
Рабочее напряжение	0 V		

### Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	2 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	6 AWG	Медный кабель - гибкий, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	4 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Медный кабель, макс. диаметр	7 mm	Рабочее напряжение	0 V
Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм <sup>2</sup> )	6 mm <sup>2</sup>	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	4 AWG
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм <sup>2</sup> )	10 mm <sup>2</sup>	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	7 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		