Справочный листок технических данных

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:
• кабель ПЛК производителя;
• многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм²;
• плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

Основные данные для заказа

Заказ №	2732150020
Тип	PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M
GTIN (EAN)	4032248424207
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

PAC-ET200SP-ST-SD25-V0-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	550 g

Расчетные данные UL

Общий ток, макс.	3 A

Общие данные

Длина кабеля	2 m	Пригодно для	Аналоговые сигналы
Основной материал	ПВХ	Кабель	Кабель LiYCY
Интерфейс соединения	SUB-D FEMALE 25P	Количество полюсов, мин.	20 полюсов
Наружный диаметр	10,15 ± 1 мм	Интерфейс ПЛК	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0DA0 16P
Сечение провода	0.25 mm²		

Электрические данные

Общий ток, макс.	3 A	Сопротивление	≤ 80 mΩ/m
Рабочее напряжение	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC	Емкость (проводник/проводники)	300 pF/m
Емкость (проводник/экран)	300 pF/m		

Классификации

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		