

**PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
|            |                                            |
| Заказ №    | 2732160035                                 |
| Тип        | <a href="#">PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986602151                              |
| Кол.       | 1 Штука                                    |

**PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 505 g |
|-------------|-------|

**Расчетные данные UL**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Общий ток, макс. | 0.125 A |
|------------------|---------|

**Общие данные**

|                      |                      |                          |                                                |
|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Длина кабеля         | 3.5 m                | Пригодно для             | Аналоговые сигналы                             |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYCY                                   |
| Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 25P     | Количество полюсов, мин. | 20 полюсов                                     |
| Наружный диаметр     | 8,7 ± 1 мм           | Интерфейс ПЛК            | SIEMENS ET 200SP<br>6ES7 193-6BP00-0BA0<br>16P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                                                |

**Электрические данные**

|                                |           |                               |                     |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.               | 0.125 A   | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A                 |
| Сопротивление                  | ≤ 80 mΩ/m | Рабочее напряжение            | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Емкость (проводник/проводники) | 300 pF/m  | Емкость (проводник/экран)     | 300 pF/m            |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |