### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 3.1 mm
Заказ №	<u>2733970000</u>
Тип	ZQV 6N/10 (ORANGE)
GTIN (EAN)	4064675066811
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	0.1	III	0.100 in all	
Ширина	3.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.122 inch	
VI асса нетто	1 g			
Гемпературы				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Рабочая температура	-60 °C130 °C	
Температура при длительном	-60 °C	Температура при длительном	130 °C	
использовании, мин.	00 0	использовании, макс.	100 0	
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	<del>//</del> 0		
Дополнительные техничес	кие данные			
Вид крепления	втычной	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	. Нет	
Общие сведения				
Количество полюсов	10			
	10			
Размеры				
Шаг в мм (P)	8.00 mm			
Расчетные данные				
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	41 A	
Характеристики материал	a			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	оранжевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Важное примечание				
Сведения об изделии	По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов Использование кроссконнекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 ВНапряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками			
Классификации				
	кромками	FTIM 7.0	FC000400	
ETIM 6.0	кромками	ETIM 7.0	EC000489	
<b>Классификации</b> ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	кромками EC000489 EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	ЕС000489 ЕС000489 ЕС000489	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40	
ETIM 6.0	кромками EC000489 EC000489	ETIM 9.0	EC000489	

Дата создания 16.11.2025 07:12:30 MEZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **ZQV 6N/10 (ORANGE)**

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-03