

**WBC-P-6BK-25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2905290000
Тип	<a href="#">WBC-P-6BK-25</a>
GTIN (EAN)	4099986025967
Кол.	5 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E529699

### Размеры и массы

Масса нетто	23.2 g
-------------	--------

### Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
Влажность	≤ 85% RH		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	10.5 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	9.8 mm
Диаметр контакта, вилка Ø	6 mm	Сертификаты	UL 4128
Вид соединения	Обжимное соединение	Цветовой код	черный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm <sup>2</sup>	Поверхность	Серебро
Тип	Гнездо	Основной материал	PA 66




### Технические данные

Вибростойкость	30g	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Номинальное напряжение	1500 V
Номинальный ток	120 A	Вид защиты	IP67, вставной
Циклы коммутации	≥ 100	Категория перенапряжения	II
Рабочая высота	≤ 2000 м	Ударопрочность	V2

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

**Изображения**





## WBC-P-6BK-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

### ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309560	
Кол.	1 ST	