

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные штекерные разъемы M12 с А-, К-, L-, S- и Т-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока и 12 А.

Основные данные для заказа

Версия	Разъем, подключаемый в поле, M12
Заказ №	2906770000
Тип	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
Кол.	1 Штука

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Диаметр	23 mm	Масса нетто	38 g
---------	-------	-------------	------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	Au (золото)	LED	Нет
Вид соединения	PUSH IN	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Диаметр кабеля, макс.	11 mm	Диаметр кабеля, мин.	6 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²
Номинальное напряжение	63 V	Номинальный ток	12 A
Вид защиты	IP65	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3	Тип контакта	Гнездо
Экранированное соединение	Да	Материал резьбового кольца	Латунь никелированная

Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	M12
Соединение 2	PUSH IN	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Латунь, никелированный	Соединительная резьба	M12
Поверхность контакта	Au (золото)	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1.5 mm ²
Сечение соединения проводника, тонко скрученного, макс.	2.5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.75 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	2.5 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	1.5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1.5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 14	Экранирование	Да
Вид защиты	IP65	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Стойкость к ударам и вибрации согласно	EN 50155:2001, DIN EN 61373
--	-----------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Изображения

Габаритный чертеж





Схема контактов



Изображения

Детальный чертеж

