

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**Cabtite - система ввода кабелей**

Вставляйте кабели и провода без разъемов в шкафы управления, корпуса и машины в самых маленьких пространствах, легко и с экономией места.

Пластины кабельных вводов Cabtite позволяют сделать это даже в самых сложных условиях, будь то защитные рукава, пневматические/гидравлические рукава или волоконно-оптические кабели – установка кабелей выполняется быстро, легко и с экономией места.

Установка выполняется через лишь один прямоугольный вырез в стенке, что обеспечивает на 40% большую скорость выполнения работы (в сравнении со стандартными кабельными вводами).

Пластины кабельных вводов IP54 представляют собой не требующую использования инструментов версию с защелкиванием, которая протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60529, изготовлена из сертифицированного UL94 V-0 термополиэтилена и может использоваться при температуре от -40 °C до +90 °C.

Пластины кабельных вводов Cabtite – это экономичная альтернатива распространенным кабельным вводам.

Основные данные для заказа

Версия	Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый. Высота: 44 мм, Ширина: 142 мм, Глубина: 12 мм, -40 °C... 90 °C, IP54
Заказ №	2743710000
Тип	CABTITE EP B 24/50 GY
GTIN (EAN)	4064675123422
Кол.	10 Штука

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Глубина	12 mm
Высота	44 mm
Ширина	142 mm
Толщина стенок, мин.	2.5 mm
Масса нетто	44.9 g

Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина (в дюймах)	5.5905 inch
Толщина стенок, макс.	4 mm

Температуры

Рабочая температура -40 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа	закрепленный																								
Number of connectable cables	50																								
Кабельные вводы	<table border="1"> <tr> <td>Количество</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, мин.</td> <td>1 mm</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, макс.</td> <td>5.3 mm</td> </tr> <tr> <td>Тип кабеля</td> <td>Круглый кабель</td> </tr> <tr> <td>Количество</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, мин.</td> <td>1 mm</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, макс.</td> <td>6.4 mm</td> </tr> <tr> <td>Тип кабеля</td> <td>Круглый кабель</td> </tr> <tr> <td>Количество</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, мин.</td> <td>1 mm</td> </tr> <tr> <td>Диаметр кабеля, макс.</td> <td>8.3 mm</td> </tr> <tr> <td>Тип кабеля</td> <td>Круглый кабель</td> </tr> </table>	Количество	33	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	Диаметр кабеля, макс.	5.3 mm	Тип кабеля	Круглый кабель	Количество	9	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	Диаметр кабеля, макс.	6.4 mm	Тип кабеля	Круглый кабель	Количество	8	Диаметр кабеля, мин.	1 mm	Диаметр кабеля, макс.	8.3 mm	Тип кабеля	Круглый кабель
Количество	33																								
Диаметр кабеля, мин.	1 mm																								
Диаметр кабеля, макс.	5.3 mm																								
Тип кабеля	Круглый кабель																								
Количество	9																								
Диаметр кабеля, мин.	1 mm																								
Диаметр кабеля, макс.	6.4 mm																								
Тип кабеля	Круглый кабель																								
Количество	8																								
Диаметр кабеля, мин.	1 mm																								
Диаметр кабеля, макс.	8.3 mm																								
Тип кабеля	Круглый кабель																								

Общая информация

Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Вид защиты	IP54	Основной материал	TPE
Класс защиты (UL)	Type 1, Type 12		

Классификации


ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Прямоугольный разделительный штамп для разъемов для тяжелых условий эксплуатации**

Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

Основные данные для заказа

Тип	KOK-112X36	Версия
Заказ №	9204870000	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248693801	
Кол.	1 ST	