


**WTTB 6 RD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Расцепительная клемма измерительного трансформатора, Винтовое соединение, 500, 30, 2
Заказ №	<a href="#">2926550000</a>
Тип	WTTB 6 RD
GTIN (EAN)	4099986647923
Кол.	50 Штука



## WTTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	69 mm	Глубина (дюймов)	2.7165 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	8.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.3189 inch
Масса нетто	32.17 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Открытые страницы	справа	с фиксатором	Да
Проверенное на взрывозащищенность	Нет	Вид монтажа	TS 35, TS 32

### Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого проводка AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого проводка AWG, мин.	AWG 22
Нормы	IEC 60947-7-1	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35, TS 32

### Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Уровни с внутр. перемычками	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35, TS 32	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

### Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	500 V
Номинальное напряжение пост. тока	500 V	Номинальный ток	30 A
Ток при макс. проводнике	30 A	Нормы	IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1.31 W	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		



## Технические данные

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	красный
Цвет элементов управления	оранжевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	---------------------



### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4	Поперечное сечение подключаемого провода AWG 8
Направление соединения	боковая
Момент затяжки, мин.	0.8 Nm
Вид соединения	Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Зажимной винт	M 3,5
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
	12 mm
	Количество соединений 2
	Диапазон зажима, мин. 0.5 mm <sup>2</sup>
	Размер лезвия 0,8 x 4,0 mm
	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm <sup>2</sup>
	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm <sup>2</sup>
	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm <sup>2</sup>
	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm <sup>2</sup>
	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm <sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

## Изображения





## WTTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (TTB) Klippon® Connect подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

### Основные данные для заказа

Тип	TS TTB 6 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2710520000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710480000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 BR	Версия
Заказ №	<a href="#">2715540000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2710490000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 OR	Версия
Заказ №	<a href="#">2710470000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2710510000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 VT	Версия
Заказ №	<a href="#">2710530000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, 0.00 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2817250000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
Кол.	48 ST	
Тип	TS TTB 6 YL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710500000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
Кол.	48 ST	
Тип	SL TTB 6	Версия
Заказ №	<a href="#">2710220000</a>	Блокировочное устройство (клемма), РА 66/6, красный
GTIN (EAN)	4050118893311	
Кол.	50 ST	

## Аксессуары

Тип	LL TTB 6/1	Версия
Заказ №	<a href="#">2710230000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2710280000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710240000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 BR	Версия
Заказ №	<a href="#">2762590000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2710250000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2710270000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 VT	Версия
Заказ №	<a href="#">2710290000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2817220000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/1 YL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710260000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2	Версия
Заказ №	<a href="#">2710300000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2710350000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710310000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 BR	Версия
Заказ №	<a href="#">2762600000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Кол.	50 ST	

## Аксессуары

Тип	LL TTB 6/2 CM	Версия
Заказ №	<a href="#">2710370000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2710420000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710380000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM BR	Версия
Заказ №	<a href="#">2762610000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2710390000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2710410000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM VT	Версия
Заказ №	<a href="#">2710430000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2817240000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 CM YL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710400000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">2710320000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2710340000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 VT	Версия
Заказ №	<a href="#">2710360000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/2 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2817230000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Кол.	50 ST	

**WTTB 6 RD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	LL TTB 6/2 YL	Версия
Заказ №	<a href="#">2710330000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/3	Версия
Заказ №	<a href="#">2710440000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/3 CM	Версия
Заказ №	<a href="#">2726100000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/4	Версия
Заказ №	<a href="#">2710450000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Кол.	25 ST	
Тип	LL TTB 6/4 CM	Версия
Заказ №	<a href="#">2726110000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Кол.	50 ST	
Тип	LL TTB 6/6	Версия
Заказ №	<a href="#">2710460000</a>	Блокирующий рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Кол.	10 ST	

**Торцевые пластины и разъединительные пластины**



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

**Основные данные для заказа**

Тип	EP TTB 6	Версия
Заказ №	<a href="#">2710170000</a>	Серия A, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4050118822229	
Кол.	20 ST	



## WTTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

Тип	AEB 35 SCL/1 V0	Версия
Заказ №	<a href="#">2661280000</a>	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702163	
Кол.	20 ST	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2661300000</a>	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702187	
Кол.	20 ST	
Тип	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Версия
Заказ №	<a href="#">2661290000</a>	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4050118702170	
Кол.	20 ST	

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (TTB) Klippon® Connecst подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

### Основные данные для заказа

Тип	SCCB TTB 6/2	Версия
Заказ №	<a href="#">2710190000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118847987	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 16
Кол.	25 ST	mm
Тип	SCCB TTB 6/3	Версия
Заказ №	<a href="#">2710200000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118847994	полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 24.1
Кол.	25 ST	mm
Тип	SCCB TTB 6/4	Версия
Заказ №	<a href="#">2710210000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 30 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118848007	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.10, Изолированный: Да, Ширина: 32.2
Кол.	25 ST	mm

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчивающиеся винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	ZQV 6N/10	Версия
Заказ №	<a href="#">2733970000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество
GTIN (EAN)	4064675066811	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 3.1
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 6N/6	Версия
Заказ №	<a href="#">2733950000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество
GTIN (EAN)	4064675066699	полюсов: 6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 3.1
Кол.	20 ST	mm
Тип	ZQV 6N/7	Версия
Заказ №	<a href="#">2733960000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество
GTIN (EAN)	4064675066804	полюсов: 7, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 3.1
Кол.	20 ST	mm

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (TTB) Klippon® Connec подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

### Основные данные для заказа

Тип	CH TTB	Версия
Заказ №	<a href="#">2710130000</a>	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Кол.	1 ST	
Тип	CP TTB	Версия
Заказ №	<a href="#">2710140000</a>	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Кол.	10 ST	
Тип	CS TTB	Версия
Заказ №	<a href="#">2710150000</a>	Серия A, Концевой стопор
GTIN (EAN)	4064675021148	
Кол.	10 ST	



## Аксессуары

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

Тип	DEK-A 5/8 MM WS	Версия
Заказ №	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118462968	
Кол.	500 ST	



## WTTB 6 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Blank



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, белый
Кол.	500 ST	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	ZQV 6N/10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2786910000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 6N/2	Версия
Заказ №	<a href="#">1985740000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
Кол.	60 ST	

## Аксессуары

Тип	ZQV 6N/3	Версия
Заказ №	<a href="#">1985760000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118370263	полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 21.8
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 6N/3 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1985840000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 A, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118370379	3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 21.8 mm
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 6N/4	Версия
Заказ №	<a href="#">1985780000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 A, Количество
GTIN (EAN)	4050118370287	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9
Кол.	60 ST	mm
Тип	ZQV 6N/4 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1985850000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 A, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4050118370447	4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9 mm
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 6N/6 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2786890000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 A, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4064675064572	6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 46.3 mm
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 6N/7 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2786900000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 A, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4064675064596	7, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 54.4 mm
Кол.	20 ST	