### Справочный листок технических данных

### **THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 25.4 x 63.5 mm, белый
Заказ №	<u>2932120000</u>
Тип	THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS
GTIN (EAN)	4099986670846
Кол.	2450 Штука

### Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

Ce	рти	фи	кат	ы

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.0012 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	63.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.5 inch
Масса нетто	0.35 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного 113 mm <sup>2</sup>	
		провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	12 mm	Наружный диаметр провода, мин. 8 г	mm
Сечение соединительного провода	113 mm <sup>2</sup>		

#### Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	63.5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	2450

### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

2 Статус каталога / Изображения

### Справочный листок технических данных

THM WO-R VIN 25.4/63.5 WS

# Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 76/360 SW Заказ № 2005080000

GTIN (EAN) 4050118389951

(ол 1 S<sup>-</sup>

Версия Ink ribbon