Справочный листок технических дан-

UV66-ADV-15-CAP-W-V2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Сенсорные панели серии u-view Advanced от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред. Ассортимент включает экраны различного размера, от 7 до 21,5 дюйма, с емкостными сенсорными экранами с высоким разрешением, поддерживающими жесты прокрутки и управление в перчатках. Все панели оснащены операционной системой Linux и браузером, поддерживающим технологию HTML5, и оптимизированы для интернет-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке. Как следствие, они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-сервер-серверам, таким как u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим. Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с корпусом, соответствующим промышленному стандарту ІР66.

Основные данные для заказа

Заказ №	2932860000
Тип	<u>UV66-ADV-15-CAP-W-V2</u>
GTIN (EAN)	4099986674189
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Сертификаты	
-------------	--

Допуски к эксплуатации	C UL US LISTED
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E230683

Размеры и массы

Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch
Высота	269 mm	Высота (в дюймах)	10.5905 inch
Ширина	419.7 mm	Ширина (в дюймах)	16.5236 inch
Масса нетто	3780 g		

Температуры

Температура хранения	-30 °C +70 °C	Рабочая температура	-20 °C 60 °C
Влажность	Относительная влажность 95 %, без конденсации при 40 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Coordorathyor o vergious vivos
Состояние соответствия попо	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4

Оборудование

Размер	15.6"	Разрешение	1920 x 1080
Количество отображаемых цветов	16200000	Яркость	450 cd/m ²
Сенсорный экран	Прогнозируемая емкостная (P-CAP)	Индикация материала	Стекло
Материал рамы	Металлизированный алюминий		

Общие сведения

Вид защиты	Встроено: IP66, Корпус: IP20		
OC	Linux Yocto 4.0.		
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC	
	Напряжение, мин.	19.2 V	
	Напряжение, макс.	28.8 V	
Электропитание	24 V DC		

Системные данные

Memory (RAM)	4 ГБ	OC	Linux Yocto 4.0.
Интерфейсы сзади	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Процессор	NXP® ARM® Cortex™- A53 i.MX 8M Mini
Память (Flash)	16 ГБ		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01
ECLASS 13.0	27-33-02-01	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

Справочный листок технических данных

UV66-ADV-15-CAP-W-V2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



	LCD	Α	В	С	D	E
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	205	146,9	25	52	7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	283,1	202,3	25	52	7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	15.6"	419,7	269	25	52	7



	LCD	F (mm)	G (mm)	R (mm)
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	7"	192,4	139	5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	10.1"	274,1	193,3	5
ΠΛ86-ΦDV-15-CΦΡ-M-V2	15.6"	411 9	261.2	5

nd ADVANCED

