

## KLIPPON K79 VMQ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Алюминиевые корпуса Klippon® К подходят для чрезвычайно широкого ряда различных областей применения. Внутри корпусов могут быть установлены разнообразные компоненты, для которых, в частности, будет обеспечена высокая температурная стойкость, превосходный класс защиты IP и надежная ударостойкость. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.

Klippon® К предназначены для применения в опасных зонах и доступны по запросу.

Наш широкий диапазон изделий характеризуется следующими достоинствами:

- Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)
- Литое уплотнение из хлоропрена в стандартном исполнении (опционально предлагается литое уплотнение из силикона).
- Стандартизированная система закрытия с винтами с головкой со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов.
- Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки
- Высокие классы защиты: IP66, IP67 и IP68 по стандарту DIN EN 60529.
- Ударостойкость до 7 (10) джоулей

- Корпусы сертифицированы по стандартам, ATEX, IECEx, cULus и DNV GL, а также по стандарту для пустых корпусов.
- Пригодность для использования в железнодорожных системах по стандарту EN 45545-2:2013.
- Сплав устойчив к воздействию соленой воды
- Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

### Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 313 мм, Ширина: 404 мм, Глубина: 181 мм, Основной материал: Алюминий AISi12, необработанный, серебряный
Заказ №	<a href="#">2934260000</a>
Тип	KLIPPON K79 VMQ
GTIN (EAN)	4099986682498
Кол.	1 Штука

## KLIPPON K79 VMQ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	181 mm	Глубина (дюймов)	7.126 inch
Высота	313 mm	Высота (в дюймах)	12.3228 inch
Ширина	404 mm	Ширина (в дюймах)	15.9055 inch
Размеры крепежа, высота	262 mm	Размеры крепежа, ширина	384 mm
Толщина стенок, мин.	5 mm	Толщина стенок, макс.	5 mm
Масса нетто	8500 g		

## Температуры

Рабочая температура -50 °C... 135 °C Температурный диапазон вставки -50... 135 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2410 160412 001ISS03 Условия утверждения cULus

## Общие данные

Толщина материала - крышка	5 mm	Толщина материала - корпус	5 mm
Толщина материала	5 mm	Силикон	Да
Рабочая температура, макс.	135 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Прикрепление крышки	Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь	Указание по установке	Настенная монтаж
Нормы	DIN EN 45545-2	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение	Вид защиты	IP66, IP67, IP68
Основной материал	Алюминий AlSi12	Уплотняющий материал	Силикон
Момент затяжки для винтов крышки	2.5 Nm	Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M5
Крепление корпуса	Отверстия 6 мм	Материал уплотнения крышки	Силикон
Класс защиты (UL)	Type 4, Type 4X	Количество крепежных болтов	4
Отверстие для доступа, ширина	394 mm	Фланцевая пластина	Нет
Крышка	Да	Отверстие для доступа, высота	303 mm
Применение	Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

## KLIPPON K79 VMQ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Klippon® K — шарнир

Серия Klippon® K, аксессуары



## Основные данные для заказа

Тип	HG K+POK	Версия
Заказ №	<a href="#">1580360000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Наружный шарнир,
GTIN (EAN)	4008190203542	Петля, Основной материал: Алюминий AISi 12, серебряный
Кол.	1 ST	

## Распорка



Проставки из нержавеющей стали, доступные с тремя разными длинами, позволяют увеличить расстояние между монтажными рейками или рейками DIN и задней стенкой корпуса.

## Основные данные для заказа

Тип	SP M6 15 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 мм, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190857851	10 мм, Глубина: 15 мм, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 20 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 мм, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850234	10 мм, Глубина: 20 мм, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	
Тип	SP M6 30 MSZN	Версия
Заказ №	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Прокладка, Высота: 11.2 мм, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190850241	10 мм, Глубина: 30 мм, Основной материал: Сталь, серебряный
Кол.	2 ST	

## KLIPPON K79 VMQ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Klippon® K — держатель с настенным креплением

Серия Klippon® K, аксессуары



## Основные данные для заказа

Тип	KLIPPON K MF KIT 25	Версия
Заказ №	<a href="#">9527590000</a>	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248014071	Крепежные кронштейны, Высота: 70 мм, Ширина: 33.5 мм,
Кол.	1 ST	Глубина: 12 мм, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">0295900000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190133337	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	

## Глубина: 15 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



## KLIPPON K79 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

Тип	TS35X15 ST 282 K79 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000135670</a>	Монтажная рейка, TS 35 x 15, Ширина: 282 мм, без продольного
GTIN (EAN)	4099987090063	отверстия, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим
Кол.	1 ST	цинковым покрытием и пассивированный
Тип	TS35X15 ST 382 K79 HOR	Версия
Заказ №	<a href="#">8000135668</a>	Монтажная рейка, TS 35 x 15, Ширина: 382 мм, без продольного
GTIN (EAN)	4099987089944	отверстия, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим
Кол.	1 ST	цинковым покрытием и пассивированный

## Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



## Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST 282 K79 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000135669</a>	Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, Ширина: 282 мм, без продольного
GTIN (EAN)	4099987090056	отверстия, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим
Кол.	1 ST	цинковым покрытием и пассивированный
Тип	TS35X7.5 ST 382 K79 HOR	Версия
Заказ №	<a href="#">8000135667</a>	Монтажная рейка, TS 35 x 7.5, Ширина: 382 мм, без продольного
GTIN (EAN)	4099987089937	отверстия, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим
Кол.	1 ST	цинковым покрытием и пассивированный