

LOGIC UNIT WCU 860S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью защищенные от внешних воздействий логические модули WCU 501 и WCU 650 позволяют контролировать, регулировать техпроцессы и управлять ими — даже в экстремальных условиях окружающей среды. В этом отношении изделия серии WCU предлагают оптимальные размеры, производительность, прочность и удобство для пользователя. Графическая и интуитивно понятная среда программирования Micon-L обеспечивает гибкость переключения аналоговых и цифровых входов, а также цифровых выходов. По запросу возможно расширение сферы охвата программного и аппаратного обеспечения в соответствии с требованиями заказчика.

Основные данные для заказа

Версия	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Заказ №	2753440000
Тип	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	93 mm	Высота (в дюймах)	3.6614 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	129 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

Данные соединения

Вид соединения	Вставные подпружиненные клеммы (0,25–1,5 мм²)
----------------	---

Общие данные

Вибростойкость	min. 50 m/s² (5 g) @ 10... 100 Hz	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
----------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------

Системные данные

Интерфейс	TTL 232
-----------	---------

Электропитание

Защита от переплюсовки	да (в сочетании с внешним предохранителем)
------------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

Drawings

