
Справочный листок технических данных

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы M12 с A-, K-, L-, S- и T-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, M12, Вилка, прямая, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля: 1 m, Фронтальный монтаж
Заказ №	2978440000
Тип	SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986830189
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E307231

Размеры и массы

Масса нетто	47 g

Температуры

Температура окружающей среды	-40 °C...85 °C

Общие данные

Количество полюсов	5	Длина кабеля	1 m
Кодировка	L-coded	Соединительная резьба	M12
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение жилы	1.5 mm²
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Материал контакта	Сплав медный
Вид монтажа	Фронтальный монтаж	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Степень загрязнения	3	Основной материал	Цинковое литье под давлением
Соединение 1	M12	Соединение 2	Flying wires
Длина жилы / кабеля	1 m	Монтажная резьба	M 16 x 1,5
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 ° C

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	1 m	Функция PE	Нет
Поперечное сечение жилы	1.5 mm²	Длина жилы / кабеля	1 m
Количество контактов	5		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	L-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Материал контакта	Сплав медный	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 ° C		

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Справочный листок технических данных

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема контактов





Схема соединений



Справочный листок технических данных

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

