

**VP NPT 1/2 EX 7J BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, прямой, 1/2" NPT, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид 6
Заказ №	<a href="#">2978960000</a>
Тип	VP NPT 1/2 EX 7J BK
GTIN (EAN)	4099986831025
Кол.	20 Штука



## VP NPT 1/2 EX 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Толщина стенок, мин.	0.5 mm	Толщина стенок, макс.	14 mm
Масса нетто	6 g		

### Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Номер сертификата кабельного ввода	IMQ 13 ATEX 010 X (ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	Условия утверждения	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO

### Общие данные

Вид защиты с GWDR	IP66, IP68	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	70 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Да
Нормы	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31	Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC 60079-0
Размер под ключ 1	23 mm	Вид защиты	IP66, IP68
Кабельный ввод	NPT 1/2"	Основной материал	Полиамид 6
Уплотнение	Хлоропрен	Резьба (наружная)	1/2" NPT
Длина резьбы	15 mm	Вид взрывозащиты	Ex e
Указания по установке	См инструкции по сборке		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		