

S2C 1.5 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Передача мощности, сигналов и данных является классическим требованием в электротехнике и изготовлении шкафов. Изоляционный материал, технология подключения и конструкция клемм являются отличительными особенностями. Проходная клемма подходит для объединения и/или соединения одного или нескольких проводников. В ней может присутствовать один или несколько уровней соединения с одинаковыми потенциалами и изоляцией друг от друга.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Проходная клеммная колодка, SNAP IN, синий, 1.5 mm ² , 17.5 A, 500 V, Количество соединений: 2 |
| Заказ № | 2986550000 |
| Тип | S2C 1.5 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986851894 |
| Кол. | 100 Штука |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 33.5 mm | Глубина (дюймов) | 1.3189 inch |
| Высота | 55 mm | Высота (в дюймах) | 2.1654 inch |
| Ширина | 3.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1378 inch |
| Масса нетто | 4.09 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Сертификат № (ATEX) | TUEV22ATEX8925U | Сертификат № (IECEx) | IECExTUR22.0073U |
| Макс. напряжение (ATEX) | 440 V | Ток (ATEX) | 15.5 A |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 1.5 mm ² | Макс. напряжение (IECEx) | 440 V |
| Ток (IECEx) | 15.5 A | Поперечное сечение провода, макс. (IECEx) | 1.5 mm ² |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------|
| с фиксаторами | Нет | Открытые страницы | справа |
| с фиксатором | Да | Вид крепления | зафиксированный |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | TS 35 |

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--|-------|
| Требуется концевая пластина | Да | Количество независимых точек подключения | 1 |
| Количество уровней | 1 | Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
| Количество потенциалов на уровень | 1 | Уровни с внутр. перемычками | Нет |
| Соединение PE | Нет | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
| Функция N | Нет | Функция PE | Нет |
| Функция PEN | Нет | | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Расчетное сечение | 1.5 mm ² | Номинальное напряжение | 500 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 500 V | Номинальный ток | 17.5 A |
| Ток при макс. проводнике | 17.5 A | Нормы | IEC 60947-7-1 |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | синий |
| Цвет элементов управления | зеленый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|---|---------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | SNAP IN |
|---|---------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
| Направление соединения | сверху | Длина зачистки изоляции | 8 mm |
| Вид соединения | SNAP IN | Количество соединений | 2 |
| Диапазон зажима, макс. | 1.5 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 0.25 mm ² |
| Размер лезвия | 0,4 x 2,0 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 0.75 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.25 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1.5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.34 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1.5 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.34 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 1.5 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0.25 mm ² |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 0.5 mm ² | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0.5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 1.5 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0.25 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.34 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WS 8/3.5



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WS 8/3.5 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007140000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | | |
| Кол. | 1000 ST | | |
| Тип | WS 8/3.5 MM BP WS | Версия | |
| Заказ № | 2619800000 | WS, Маркировка клеммы, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118626285 | | |
| Кол. | 11000 ST | | |

Аксессуары

DEK 5/3.5



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark


- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | DEK 5/3.5 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2007100000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | | |
| Кол. | 1000 ST | | |
| Тип | DEK 5/3.5 MM BP WS | Версия | |
| Заказ № | 2619760000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4050118626322 | | |
| Кол. | 15000 ST | | |

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/3.5 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1369480000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, желтый |
| Кол. | 500 ST | |
| Тип | DEK 5/3.5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1755270000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 500 ST | |
| Тип | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 2003750000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1600 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Blank



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 2003760000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 960 ST | |

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ATPG 1.5 MI-R | Версия |
| Заказ № | 1991880000 | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | ATPG 1.5-10 L | Версия |
| Заказ № | 1991890000 | Тестовый адаптер (клемма), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Кол. | 50 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | AEB 35 SC/1 | Версия |
| Заказ № | 1991920000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | AEB 35 SC/1 BK | Версия |
| Заказ № | 2475310000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 | Версия |
| Заказ № | 2661280000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Версия |
| Заказ № | 2661300000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Версия |
| Заказ № | 2661290000 | Серия A, Концевой стопор |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Кол. | 20 ST | |

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 1.5N/10 | Версия |
| Заказ № | 1985580000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| Кол. | 20 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 1.5N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1985680000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 1985800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 | Версия |
| Заказ № | 1985410000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1985530000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 1985650000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 | Версия |
| Заказ № | 1985600000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 1985700000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 1985810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 | Версия |
| Заказ № | 1985480000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1985550000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 1985670000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/4 | Версия |
| Заказ № | 1985490000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1985570000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| Кол. | 60 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 1.5N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 1985690000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/5 | Версия |
| Заказ № | 1985500000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1985590000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 1985710000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 | Версия |
| Заказ № | 1985620000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1985720000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 1985820000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 | Версия |
| Заказ № | 1985510000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1985610000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 1985730000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 | Версия |
| Заказ № | 1985520000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1985630000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 1985750000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | |
| Кол. | 20 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 1.5N/8 | Версия |
| Заказ № | 1985540000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1985640000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 1985770000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 | Версия |
| Заказ № | 1985560000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1985660000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 1985790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | |
| Кол. | 20 ST | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SDS 0.4X2.0X60 | Версия |
| Заказ № | 2749260000 | Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, Длина лезвия: 60 mm, Толщина лезвия (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| Кол. | 1 ST | |

S2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Версия | |
| Заказ № | 1276300000 | Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 мм ² , Количество соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 мм | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | | |
| Кол. | 20 ST | | |

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Тип | AEP 2C 1.5 | Версия | |
| Заказ № | 1552600000 | Серия А, Концевая пластина | |
| GTIN (EAN) | 4050118359602 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | AEP 2C 1.5 BL | Версия | |
| Заказ № | 1552610000 | Серия А, Концевая пластина | |
| GTIN (EAN) | 4050118359701 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | AEP 2C 1.5 OR | Версия | |
| Заказ № | 2052350000 | Серия А, Концевая пластина | |
| GTIN (EAN) | 4050118411980 | | |
| Кол. | 50 ST | | |