

ESG-DT 9/17 K MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы поддерживаем наших клиентов в пищевой промышленности обнаруживаемыми решениями для маркировки, чтобы обеспечить высокие стандарты, требуемые в рамках концепции HACCP. Благодаря металлическому наполнителю наши обнаруживаемые маркировочные элементы MultiCard надежно обнаруживаются металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения. Это сводит к минимуму риск загрязнения продуктов в процессе производства. Максимальная безопасность обеспечивается важными свойствами продукта, такими как коррозионная стойкость и более высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению в помещениях и при высокой температуре. Эти свойства регулярно тестируются и подтверждаются в нашей собственной аккредитованной лаборатории. Не использовать для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

- Возможность обнаружения металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения
- Визуальная распознаваемость по синему цвету
- Устойчивый к коррозии металлический наполнитель
- Четкое и стойкое печатное изображение
- Доступность различных версий в соответствии с широким разнообразием требований к маркировке

Основные данные для заказа

Заказ №	3008480000
Тип	ESG-DT 9/17 K MC NE BL
GTIN (EAN)	40999869 10942
Кол.	200 Штука

ESG-DT 9/17 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Глубина	1.2 mm	Глубина (дюймов)	0.0472 inch
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	0.43 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	Исполнение	втычной
Ширина	17 mm	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Температурный диапазон, макс..	60 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	синий	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66	Напечатанные символы	пустой
Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest	4.7 mm Al	Рекомендованные отрасли промышленности	Пищевая промышленность
Температурный диапазон вставки	-40...60 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		