



## IE-C6OP8LG020CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Собранные кабели с 2x RJ45, подходящие для интеллектуальных измерительных задач, различных цветов в соответствии с DIN VDE 0603-100. Короткие вилки и кабели с небольшим радиусом изгиба для тесных пространств и корпус для вилки с изоляцией по периметру обеспечивают класс защиты IP30 при сопряжении.

### Основные данные для заказа

Версия	Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 м, , прямой, 4 кВ
Заказ №	<a href="#">3009500002</a>
Тип	IE-C6OP8LG020CN40N40-G-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912953
Кол.	1 Штука



## IE-C60P8LG020CN40N40-G-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Длина	0.2 м	Длина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	25 g		

### Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-20 °C...70 °C
Температура монтажа	0 °C...50 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51	Специализированное оборудование для кабелей связи	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------------	----------------	---	-----------------------

### Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51
---------------------------	----------------

### Электрические свойства

Рабочее напряжение	30 V	PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3bt
--------------------	------	------------	-------------------------------

### Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
--------------	---

### Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	---

### Конструкция кабеля

Цвет оболочки	зеленый	Сечение	4 x 2 x AWG 26/7, 4 x 2 x 0,128 mm <sup>2</sup>
Экранирование	SF/UTP	Количество жил	8
Диаметр изоляции	0.68 mm	Изоляция	PE
Диаметр оболочки, макс.	4.1 mm	Диаметр оболочки, мин.	3.9 mm

## Технические данные

Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)	Конструкция кабеля	Двойная изоляция по стандарту VDE 0603-100
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый	Общий экран	Экранирующая оплетка из медной проволоки, Алюминиевая фольга

### Механические свойства и свойства материала кабеля

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	зеленый
Галогены	без содержания галогенов	Огнестойкость	in accordance with IEC 60332-1-2

### Штекер

Штекер правый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный	Штекер левый	RJ45, IP30 (подключенный), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
---------------	---	--------------	---

### Электрические свойства кабеля

Номинальное напряжение (DC)	30 В	Номинальное импульсное напряжение 4 кВ	
Рабочее напряжение	30 V	Категория	Cat. 6
Время прохождения сигнала	5.1 ns/m		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		