

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, Вилка, прямая, Монтажная резьба: PG 9, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля: 0.5 m, Монтаж на заднюю панель
Заказ №	2796770000
Тип	SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4064675211198
Кол.	10 Штука

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	30 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	5	Длина кабеля	0.5 m
Кодировка	A-кодировка	Поверхность контакта	Ni/Au
Поперечное сечение жилы	0.34 mm ²	Вид соединения	Штыревой разъем
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Сопротивление изоляции	109 Ω
Материал контакта	CuZn	Вид монтажа	Монтаж на заднюю панель
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	4 A
Размер под ключ	19 mm	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Степень загрязнения	3	Соединение 1	M12
Соединение 2	Flying wires	Длина жилы / кабеля	0.5 m
Материал оболочки	PBX	Монтажная резьба	PG 9
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C		

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.5 m	Поперечное сечение жилы	0.34 mm ²
Длина жилы / кабеля	0.5 m	Материал оболочки	PBX
Цветовая кодировка	коричневый, белый, синий, черный, зеленый/желтый	Количество контактов	5

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	A-кодировка
Поверхность контакта	Ni/Au	Вид соединения	Штыревой разъем
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Сопротивление изоляции	109 Ω
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Степень загрязнения	3	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-44-01-03

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений







Схема контактов



Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Детальный чертеж

