


THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Рулонные этикетки без клейкой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 18.8 x 50 mm, Siemens, серый
Заказ №	2799220000
Тип	THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR
GTIN (EAN)	4064675260981
Кол.	1500 Штука

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	18.8 mm	Высота (в дюймах)	0.7402 inch
Ширина	50 mm	Ширина (в дюймах)	1.9685 inch
Масса нетто	0.16 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Исполнение	самоклеящийся
------------	---------------

Ширина	50 mm
--------	-------

Класс пожаростойкости UL 94	HB
-----------------------------	----

Температурный диапазон, макс..	100 °C
--------------------------------	--------

Температурный диапазон, мин.	-50 °C
------------------------------	--------

Цветовой код	серый
--------------	-------

Галогены	Нет
----------	-----

Основной материал	Полипропилен
-------------------	--------------

Нанесенные символы	без
--------------------	-----

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
--	--------------	---------------------

Сертификация по стандарту UL 969	Нет
----------------------------------	-----

совместимый принтер	
---------------------	--

Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Device markers
--	-------------------------------

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
--------------------------------	--------------

Установка / Изготовитель	Siemens
--------------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-28-11-04
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

ECLASS 14.0	27-28-11-04
-------------	-------------

THM ET 200SP-HA 18.8/50 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

