

## PV XSTU04 BUOEVO2-C250



Удлинительный кабель используется для соединения нескольких элементов PV-системы, например, для соединения между PV-панелями, инверторами и коробками защиты от перенапряжения. Кабели доступны с различными вариантами соединений.

### Основные данные для заказа

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Версия     | Фотоэлектрическое оборудование, Y-образный соединитель |
| Заказ №    | <a href="#">3018480250</a>                             |
| Тип        | PV XSTU04 BUOEVO2-C250                                 |
| GTIN (EAN) | 4099986930384                                          |
| Кол.       | 1 Штука                                                |

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Масса нетто 1000 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PV жгут кабелей**

|                     |                                                     |                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Версия с кабелем PV | Страна кабеля                                       | слева                   |
|                     | Количество                                          | 1                       |
|                     | Длина кабеля                                        | 2500 mm                 |
|                     | Цвет кабеля                                         | черный                  |
|                     | Сечение кабеля                                      | 4 mm <sup>2</sup>       |
|                     | Встроенный линейный предохранитель                  | Нет                     |
|                     | Версия кабельного наконечника (блочная конструкция) | свободный конец провода |
|                     | Версия с соединителем                               | MC4-Evo 2               |
|                     | Тип разъемного контакта                             | гнездо                  |

Номинальное напряжение пост. тока 1500 V

Сечение провода 4.00 mm<sup>2</sup>

**Электрические характеристики**

Номинальное напряжение пост. тока 1500 V

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |