## **HDC 06B ABU BP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Пластиковые корпуса особенно подходят для применения в сферах, где стойкость металлов недостаточна. Кроме того, указанные здесь корпуса легче и немного дешевле, чем стандартные алюминиевые корпуса. Поэтому использование пластиковых корпусов в сферах применениях, где не требуется такая же прочность материалов, может быть целесообразно. Герметичность по-прежнему соответствует классу IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, незаменяемый, Стандартный
Заказ №	3107170000
Тип	HDC 06B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172066
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертификаты			
Сертификаты	CE		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	'		
Глубина	43 mm	Глубина (дюймов)	1.6929 inch
Высота	30.6 mm	Высота (в дюймах)	1.2047 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Длина	80 mm	Длина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	77 g		
Температуры			
	-40 °C 125 °C		
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	нения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Исполнение			
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, незаменяемый	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	3	Тип	Навесной (проходной)
Исполнение скобы	Поперечная скоба	Уплотнение	NBR
Резьба (внутренняя)	M 32	Цвет (RAL)	RAL 9005
BG	3	Подходит для ModuPlug®	Да
Общие данные			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	Полиамид
Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Нет
Материал запорного элемента	Полиамид		
Классификации			
57114 O O	50000407	571A 7 0	50000407
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
		=0.40000	0 1 4 4 0 5 5 5
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02 27-44-02-02
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02

ECLASS 15.0

27-44-02-02

# Weidmüller **3**

# **HDC 06B ABU BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения







## **HDC 06B ABU BP**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Пластиковые корпуса особенно подходят для применения в сферах, где стойкость металлов недостаточна. Кроме того, указанные здесь корпуса легче и немного дешевле, чем стандартные алюминиевые корпуса. Поэтому использование пластиковых корпусов в сферах применениях, где не требуется такая же прочность материалов, может быть целесообразно. Герметичность по-прежнему соответствует классу IP65.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 16D TSBU 1M25 BP	Версия
Заказ №	3164350000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP 65, во
GTIN (EAN)	4099987800563	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: 1*M25, M 25, M 32
Тип	HDC 16D TSBU 1M32 BP	Версия
Тип Заказ №	HDC 16D TSBU 1M32 BP 3107180000	Версия HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
Заказ №	3107180000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во

## Корпус вилки, кабельный ввод вверху



Пластиковые корпуса особенно подходят для применения в сферах, где стойкость металлов недостаточна. Кроме того, указанные здесь корпуса легче и немного дешевле, чем стандартные алюминиевые корпуса. Поэтому использование пластиковых корпусов в сферах применениях, где не требуется такая же прочность материалов, может быть целесообразно. Герметичность по-прежнему соответствует классу IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC 16D TOBU 1M25 BP	Версия
Заказ №	<u>3164330000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP 65, во
GTIN (EAN)	4099987800525	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25, М 32
Тип	HDC 16D TOBU 1M32 BP	Версия
Заказ №	3164290000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP 65, во
GTIN (EAN)	4099987800143	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 32

Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### Типоразмер 3



Push In – это соединение с технологией непосредственной вставки. Предварительно обработанные провода можно без дополнительных вспомогательных средств вставлять непосредственно в канал для соединения проводов.

Количество полюсов: 6 Расчетный ток: 24 А

Расчетное напряжение: 500 В

Номинальное напряжение согласно UL/CSA: 600 В

AC/DC

### Основные данные для заказа

Тип	HDC HE 6 FP	Версия
Заказ №	<u>1873520000</u>	HDC - вставка, Гнездо, 500 V, 24 A, Количество полюсов: 6, PUSH
GTIN (EAN)	4032248457779	IN, Типоразмер установки: 3
Кол.	1 ST	
Тип	LIBOLIE O MB	
ТИП	HDC HE 6 MP	Версия
Заказ №	1873530000	Версия HDC - вставка, Штекер, 500 V, 24 A, Количество полюсов: 6, PUSH