Справочный листок технических дан-

CH-SMC-00.80-ECB90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Версия	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, Гнездо, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Заказ №	<u>2817650080</u>
Тип	CH-SMC-00.80-ECB90
GTIN (EAN)	4064675323068
Кол.	10 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	пти	ψ	каты

ROHS	Соответствовать
Page and the Magazia	

Размеры и массы

Масса нетто 13.5 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.8 m	Тип линии	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Цвет оболочки	серый	Поперечное сечение жилы	1.5 mm ²
Количество жил	2	Экранированный	Нет
Галогены	Нет	Изоляция	PP
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	90 °C	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-25 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	90 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C
Материал кабеля	Полиуретан/ТПЭ	Радиус изгиба мин., изменяющийся	15 х диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	10 х диаметр кабеля	- Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.25 mm

Общие технические данные

Количество полюсов	2	Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		
Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток	18.5 A	
Вид защиты	IP20			

Технические характеристики разъема

Разъем	Описание разъема	Разъем 1
	Кабельный вход	изогнутый
	Основной материал корпуса	Пластмасса
	Число полюсов	3
	Тип	Гнездо
	Отдельные компоненты разъема	BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO
	Описание разъема	Разъем 2
	Кабельный вход	straight
	Основной материал корпуса	Пластмасса
	Число полюсов	1
	Отдельные компоненты разъема	H1,5/16S R BD GSP

Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

CH-SMC-00.80-ECB90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

