

**RC F P4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

**Основные данные для заказа**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
|            |                         |
| Заказ №    | 3136940000              |
| Тип        | <a href="#">RC F P4</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987356251           |

## RC F P4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

## Размеры и массы

Диаметр

20 mm

Масса нетто

20 g

## Температуры

Температура хранения

Температура окружающей среды

-25 °C... 125 °C

Рабочая температура

-40 °C...60 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов

4

Поверхность контакта

Латунь

Вид соединения

Винтовое соединение

Диаметр кабеля, макс.

13 mm

Материал контакта

Латунь

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm<sup>2</sup>

Номинальный ток

17.5 A

Тип контакта

Гнездо

Материал резьбового кольца

Пластмасса

Сечение соединяемого провода, мин. 0.5 mm<sup>2</sup>

Кодировка

нет

LED

Нет

Основной материал корпуса

PA 66

Диаметр кабеля, мин.

7 mm

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 4 mm<sup>2</sup>

Номинальное напряжение

500 V

Вид защиты

IP68

Экранированное соединение

Нет

Сечение соединяемого провода, макс. 4 mm<sup>2</sup>

## Общие данные

Количество полюсов

4

Защита от переполюсовки

Да

Основной материал корпуса

PA 66

Соединительная резьба

M20

Вид соединения

Винтовое соединение

## Классификации

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16