



CMA-A30-75-333MV-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 75 А, Вторичный ток, макс.: , Нагрузка: , Класс точности: 1
Заказ №	3154120000
Тип	CMA-A30-75-333MV-1
GTIN (EAN)	4099987645980
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	57.4 mm	Глубина (дюймов)	2.2598 inch
Высота	78.2 mm	Высота (в дюймах)	3.0787 inch
Ширина	65.4 mm	Ширина (в дюймах)	2.5748 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	203 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Точность измерения	1%
Номинальный непрерывный тепловой ток I _{th} тепловой	1,2 x I _n ом.	Номинальная частота	50 / 60 Hz

Электрические характеристики

Класс точности	1	Первичный ток	75 A
----------------	---	---------------	------

Вход измерительного напряжения

Диапазон частот, макс.	60 Hz	Диапазон частот, мин.	50 Hz
------------------------	-------	-----------------------	-------

Вход

Частота на входе, макс.	50 / 60 Гц
-------------------------	------------

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Напряжение развязки	3 кВ/1 мин
----------------	---	---------------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		