

CH-J655-DXD-00.15-VPE10


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Базовый счетчик, шлюз, блок управления и устройство защиты от перенапряжения соединены предварительно собранными наборами кабелей в виде соединения типа «точка-точка» или Y-сборки. Weidmüller предлагает подходящее соединение для этого, соответствующее стандартам FNN и DIN-VDE 0603. Предварительно собранные кабели питания с защитой от перенапряжения 6 кВ для всего ассортимента.

Основные данные для заказа

Версия	Smart Metering Cable Assemblies, 6 кВ, IP20 в установленном состоянии, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
Заказ №	3210930015
Тип	CH-J655-DXD-00.15-VPE10
GTIN (EAN)	4069166000251
Кол.	10 Штука

CH-J655-DXD-00.15-VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	150 mm	Длина (в дюймах)	5.9055 inch
Диаметр	1.65 mm	Масса нетто	1.4 g

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.15 m	Тип линии	Li9YH 1 x 0,75
Цвет оболочки	синий	Устойчивость к воздействию масла	No
Поперечное сечение жилы	0.75 mm ²	Количество жил	2
Экранированный	Нет	Галогены	без содержания галогенов
Изоляция	PP	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-25 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	90 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-25 °C	Материал кабеля	Полиолефин
Радиус изгиба мин., изменяющийся	15 x диаметр кабеля	Радиус изгиба, мин., постоянный	8 x диаметр кабеля
Длина провода, линия 2	0.15 m	Длина провода, линия 1	0.15 m

Общие технические данные

Количество полюсов	2	Расположение вилки	1:1, пронумерованные жилы
Область применения	Внутри помещения	Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	9 A
Нормы	DIN VDE 0603-100	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3

Классификации

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-J655-DXD-00.15-VPE10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

