

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Выключатель нагрузки
Заказ №	3235880000
Тип	AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024479
Кол.	1 Штука

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	121.1 mm	Глубина (дюймов)	4.7677 inch
Высота	165 mm	Высота (в дюймах)	6.4961 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	526 g		

Гарантия

Период времени

5 лет

Общие данные

Нормы	IEC 60947-3	Вид защиты	IP65
Место установки	Защищенная область вне помещений (> 1 км от моря)		

Выключатель нагрузки

Соединение

Винтовая пружина 1,5–10 мм²

Классификации

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Корпус

Тип устройства	Полевое устройство	Подходит для фронтального монтажа по центру	Нет
Подходит для промежуточного монтажа	Нет	Подходит для монтажа в распределительном щите	Нет
Подходит для фронтального монтажа, 4 отверстия	Нет		

Описание переключателя

Блокируемый	Да	Конструкция в качестве установки аварийного останова	Нет
Конструкция в качестве предохранительного переключателя	Нет	Конструкция в качестве переключателя техобслуживания/сервисного обслуживания	Да
Количество переключателей	1	Нейтральный проводник с ведущим переключением	Да
Количество дополнительных контактов 0 в качестве нормально замкнутого контакта		Количество дополнительных контактов 0 в качестве нормально разомкнутого контакта	

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Конструкция в качестве реверсирующего переключателя	Нет	Количество дополнительных контактов 0 в качестве переключающего контакта	
Соединение			
Конструкция в качестве основного переключателя	Да	Устройство с предварительно собранной прокладкой кабеля	Нет
Управляющий элемент			
Интегрированный привод двигателя	Нет	Тип элемента исполнительного устройства	Зажимной барашек
Опциональный привод двигателя	Нет	Опциональная разблокировка напряжения	Нет
Электрические характеристики			
Номинальный постоянный ток (AC-23, 22 A 400 В)		Номинальный условный ток короткого замыкания	10 kA
Номинальная эксплуатационная мощность при AC-3, 400 В	7.5 kW	Производительность переключателя при 400 В, макс.	11 kW
Номинальная эксплуатационная мощность при AC-23, 400 В	11 kW	Номинальный постоянный ток (AC-21, 32 A 400 В)	

Изображения

