



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), втычной, черный, 24 A, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm
Заказ №	3833800000
Тип	QB 4 MK3
GTIN (EAN)	4008190542542
Кол.	20 Штука



QB 4 MK3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	12.24 mm	Высота (в дюймах)	0.4819 inch
Ширина	33.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.3189 inch
Масса нетто	1.57 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Вид монтажа втычной

Общие сведения

Количество полюсов 4

Параметры системы

Исполнение Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P) 10.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 24 A

Характеристики материала

Основной материал Полиамид PA 6.6 Цветовой код черный

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		