#### SSS RELAIS 5V/24V 2ADC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

#### Отдельные реле для TERMSERIES

- Твердотельные реле
- Разные версии выхода

#### Основные данные для заказа

Версия	TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 2,5 В (DC)5 В (DC)6 В (DC), Номинальное напряжение переключения: 333 В DC, Ток: 2 А, Втычное соединение
Заказ №	4064310000
Тип	SSS RELAIS 5V/24V 2ADC
GTIN (EAN)	4032248365524
Кол.	1 Штука

#### SSS RELAIS 5V/24V 2ADC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать		
nori3	Соответствовать		
Размеры и массы			
	4.5		0.5000: 1
-лубина 	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота Ширина	28 mm 5 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	1.1024 inch 0.1968 inch
лирина Иасса нетто	2.05 g	ширина (в дюимах)	0. 1906 IIICH
	2.05 g	_	
Гемпературы			
Гемпература хранения	-40 °C70 °C	Температура окружающей среды	-20 °C60 °C
Рабочая температура		Влажность	40°C / отн. влажность 93%, без образования конденсата
Вероятность сбоя			
ATTE	1118 a		
MTTF	-	_	
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
сторона управления			
	2.5 V DC5 V DC6 V DC	Номинальный ток	0 MA FOOT TOWN (±10.0%)
Номинальное напряжение Мощность удержания	45 мВт	Индикация состояния	9 мА пост. тока (±10 %) Нет
	43 MDT	индикации состояния	TICI
Сторона нагрузки			
Номинальное напряжение переключения	333 V DC	Непрерывный ток	2 A
Номинальный ток переключения	2 A DC	Пусковой ток	15 А / 10 мс
Задержка включения	<55 μs	Задержка выключения	<600 µs
Тадение напряжения при макс. нагрузке	≤ 120 мВ	Ток утечки	<10 μΑ
ин. коммутационный ток	5 mA	Защита от короткого замыкания	Нет
Ващитная цепь	Безынерционный диод	Тип контакта	1 NO contact (MOS-FET)
Общие данные			
Цветовой код	черный		
	чорпыи		
Координация изоляции			
Геометрический зазор (вход-выход)	≥ 5.5 mm	Электрическая прочность вход-выход	2,5 кВэфф.
Размеры			
Метод проводного соединения	Втычное соединение		

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### SSS RELAIS 5V/24V 2ADC

### Технические данные

#### Классификации

			<u></u>
ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04
ECLASS 13.0	27-37-16-04	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

## Weidmüller **3**

#### SSS RELAIS 5V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

### Изображения

#### Схема соединений

## Dimensional drawing





View of pins from below

#### SSS RELAIS 5V/24V 2ADC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Сопрягаемые детали

#### Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

#### Основные данные для заказа

Тип	TRS 5VDC 1CO EMPTY	Версия
Заказ №	<u>1123220000</u>	TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1,
GTIN (EAN)	4032248905379	Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 5 B (DC) $\pm$ 20
Кол.	10 ST	%, Ток: 10 А, Винтовое соединение

#### Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

#### Основные данные для заказа

Тип	TRZ 5VDC 1CO EMPTY	Версия
Заказ №	1123340000	TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1,
GTIN (EAN)	4032248905645	Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 5 В (DC) $\pm$ 20
Кол.	10 ST	%, Ток: 10 А, Пружинное соединение

#### Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Сопрягаемые детали

#### Основные данные для заказа

Тип	TRP 5VDC 1CO EMPTY	Версия
Заказ №	<u>2614870000</u>	TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1,
GTIN (EAN)	4050118671032	Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 5 В (DC) $\pm$ 20
Кол.	10 ST	%, Ток: 10 A, PUSH IN