



ACT20P-CI1-CO-OLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



ACT20P: гибкое решение

- Точные преобразователи сигналов с широкими функциональными возможностями
- Разъединяющие рычажки для удобства работы

Основные данные для заказа

Версия	гальваническая развязка, пассивная, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Заказ №	7760054118
Тип	ACT20P-CI1-CO-OLP-S
GTIN (EAN)	6944169656583
Кол.	1 Штука



ACT20P-CI1-CO-OLP-S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURusEX)	E338066
Сертификат № (cULus)	E469563

Размеры и массы

Глубина	114 mm
Высота	117.2 mm
Ширина	12.5 mm
Масса нетто	100 g

Глубина (дюймов)	4.4882 inch
Высота (в дюймах)	4.6142 inch
Ширина (в дюймах)	0.4921 inch

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре	0...95 % (без появления конденсата)	Влажность	5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508	Нет
------------------------	-----

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Датчик	Источник тока, Четырехпроводной датчик (с собственным источником питания)	Количество входов	1
Входной ток	0...20 mA	Падение напряжения, токовый вход	<3 V

Выход

Количество выходов	1	Ток полного сопротивления нагрузки	≤ 600 Ω
Тип	пассивное, подключенное управление должно быть активным	Выходной ток	4...20 mA, с питанием от токовой петли

Общие данные

Точность	<0,1 % конечной величины	Вид защиты	IP20
Напряжение питания	через выходной токовый контур, мин. 12 V DC/ макс. 30 V DC	Время переходного процесса	≤ 1 ms



ACT20P-CI1-CO-OLP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
Номинальное энергопотребление	2 VA
Рабочая высота	≤ 2000 м

Температурный коэффициент	≤ 100 ppm/K
Конфигурация	нет

Соответствие стандартам по изоляции

Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)
Категория перенапряжения	III
Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка
Расчетное напряжение	300 В

Нормы по ЭМС	EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Степень загрязнения	2
Напряжение развязки	2 кВ входы / выходы

Данные для применения в зоне Ex (ATEX)

Обозначение	II 3 G Ex ec IIC T6 Gc	Маркировка IECEx, газ	Ex ec IIC T6 Gc
-------------	------------------------	-----------------------	-----------------

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение
Момент затяжки, макс.	0.6 Nm
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26

Момент затяжки, мин.	0.4 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2.5 mm ²
Диапазон зажима, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12

Описание артикула

Описание изделия	Одноканальное стационарное пассивное устройство развязки ACT20P-CIX-CO-OLP-S развязывает и преобразует стандартные аналоговые токовые сигналы. Входной аналоговый токовый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый токовый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Устройство питано от выходного токового контура. Отличительные особенности • 2-проводная гальваническая развязка между входом и выходом.
------------------	---


Классификации

ETIM 8.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653
ECLASS 15.0	27-21-01-20


ETIM 9.0	EC002653
ECLASS 14.0	27-21-01-20

Изображения

Connection diagram



Габаритный чертеж





ACT20P-CI1-CO-OLP-S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Версия
Заказ №	1912130000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 13.5 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248541164	Цветовой код: прозрачный, втычной
Кол.	5 ST	
Тип	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	Версия
Заказ №	1082490000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248845330	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	