## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия







Фиксирующий зажим для реле D-SERIES DRI

• Металлический и пластиковый фиксирующий зажим

### Основные данные для заказа

Версия	D-SERIES DRI, Фиксирующий зажим
Заказ №	<u>7760056352</u>
Тип	SDI CLIP
GTIN (EAN)	6944169739996
Кол.	10 Штука

## Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	39.6 mm	Глубина (дюймов)	1.5591 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
<b>Ширина</b>	15.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.622 inch
Ласса нетто	1.71 g		
Гемпературы			
Гемпература хранения		Рабочая температура	
Злажность	3585 % отн. влажности, без появления конденсата	- doo-tan townoparypa	
0			<u> </u>
Экологическое соответствие	изделия		
		ния	
Состояние соответствия RoHS	изделия Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%	ния	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе	ния	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b>	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%	ния	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b> Основной материал	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса	ния	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b> Основной материал Цветовой код	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса черный		¥
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b> Основной материал Цветовой код	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса черный Компонент	ния Фиксирующи V-2	ий зажим
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b> Основной материал Цветовой код Компонент с классом горючести UL94	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса черный	Фиксирующи	ий зажим
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC <b>Общие данные</b> Основной материал Цветовой код Компонент с классом горючести UL94	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса черный Компонент	Фиксирующи	ий зажим
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC  Общие данные Основной материал Цветовой код Сомпонент с классом горючести UL94	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Пластмасса черный Компонент	Фиксирующи	ий зажим ЕСОО2586
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC  Общие данные Основной материал Цветовой код Сомпонент с классом горючести UL94  Классификации	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%  Пластмасса черный  Компонент  Класс горючести UL94	Фиксирующи V-2	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC  Общие данные Основной материал Цветовой код Сомпонент с классом горючести UL94  Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%  Пластмасса черный  Компонент  Класс горючести UL94	Фиксирующи V-2 ETIM 7.0	EC002586
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC  Общие данные Основной материал Цветовой код Компонент с классом горючести UL94  Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%  Пластмасса черный  Компонент  Класс горючести UL94  EC002586  EC002586	Фиксирующи V-2 ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002586 EC002586
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC  Общие данные Основной материал Цветовой код Компонент с классом горючести UL94  Классификации  ЕТІМ 6.0  ЕТІМ 8.0  ETІМ 10.0  ECLASS 10.0	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%  Пластмасса черный Компонент Класс горючести UL94  EC002586 EC002586 EC002586	Фиксирующи V-2 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002586 EC002586 27-37-16-92

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **SDI CLIP**

## Изображения

## **Dimensional drawing**



## Справочный листок технических данных

## **SDI CLIP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 6/15 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1880100000	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 15 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248478781	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	
Тип	ESG 6/15 K MC NE GE	Версия
Тип Заказ №	ESG 6/15 K MC NE GE 1880130000	Версия ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 mm, PA 66,
	,	

## **ESG 6/15**



Гарантия длительного срока службы: ESG Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 6/15 MM WS	Версия
Заказ №	<u>2619940000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118626148	
Кол.	3000 ST	

Дата создания 16.11.2025 05:29:25 MEZ