

**PAC-CMLX-RV24-V1-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789016025</a>                                              |
| Тип        | PAC-CMLX-RV24-V1-2M5                                                    |
| GTIN (EAN) | 4099986626973                                                           |
| Кол.       | 1 Штука                                                                 |

## PAC-CMLX-RV24-V1-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 417 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6с                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Общие данные

|                      |                          |                          |                                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Длина кабеля         | 2.5 m                    | Пригодно для             | Цифровые сигналы                     |
| Основной материал    | ПВХ                      | Кабель                   | Кабель LiYY                          |
| Интерфейс соединения | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | Количество полюсов, мин. | 24 полюсов                           |
| Наружный диаметр     | 9,2 ± 1 мм               | Интерфейс ПЛК            | ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                          |                                      |

## Электрические данные

|                               |           |                          |                     |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Номинальное напряжение   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Сопротивление                 | ≤ 80 mΩ/m | Емкость жила / жила      | 300 pF/m            |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |                          |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |