

Справочный листок технических данных


CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для стандартизованных компонентов: СС

Наш систематически обновляемый ассортимент изделий включает этикетки для идентификации стандартизованных компонентов, а также универсальные и привычные форматы, такие как маркировочный элемент СС 85/54 для создания заводских табличек.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, белый |
| Заказ № | 2885720000 |
| Тип | CC-FO 74/101 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4064675854326 |
| Кол. | 100 Штука |

CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.55 mm | Глубина (дюймов) | 0.0217 inch |
| Высота | 74 mm | Высота (в дюймах) | 2.9134 inch |
| Ширина | 101 mm | Ширина (в дюймах) | 3.9764 inch |
| Масса нетто | 3.92 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для устройств

| | |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|
| Клей | Вспененный полиэтилен с акриловым клеем | Исполнение | самоклеящийся, без содержания галогенов |
| Ширина | 101 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | Температурный диапазон, мин. | -30 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиэстер | Напечатанные символы | пустой |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



CC-FO 74/101 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Кол. | 1 ST | |

THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия |
| Заказ № | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Кол. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ № | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Кол. | 1 ST | |