

## PAC-CMLX-RV24-V2-2M5



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 мм <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789024025</a>  |
| Тип        | PAC-CMLX-RV24-V2-2M5  |
| GTIN (EAN) | 4099986627062   |
| Кол.       | 1 Штука   |

**PAC-CMLX-RV24-V2-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 417 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением  
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Общие данные**

|                      |                             |                          |   |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Длина кабеля         | 2.5 m                       | Пригодно для             | Цифровые сигналы                        |
| Основной материал    | ПВХ                         | Кабель                   | Кабель LiYY                             |
| Интерфейс соединения | WEIDMUELLER RSV 24P<br>MALE | Количество полюсов, мин. | 24 полюсов                              |
| Наружный диаметр     | 9,2 ± 1 мм                  | Интерфейс ПЛК            | ROCKWELL COMPACT<br>LOGIX 1769-RTBN 18P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>        |                          |   |

**Электрические данные**

|                               |           |                          |                     |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Номинальное напряжение   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Сопротивление                 | ≤ 80 mΩ/m | Емкость жила / жила      | 300 pF/m            |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |                          |                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |