Справочный листок технических данных


VT-TM 4/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Основные данные для заказа

Версия	, Гильза х 5.3 mm, Термопластичный полиуретан (TPU), Цветовой код: желтый, прозрачный, Наружный диаметр провода: 14 - 26 mm
Заказ №	<u>2902830000</u>
Тип	VT-TM 4/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005389
Кол.	80 Штука

Справочный листок технических данных



Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Транспорт,

Производственное оборудование

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	5.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.2087 inch
Масса нетто	1.5 g		
Температуры			
Температурный диапазон вставки	-3090 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 ч	wt%	
Маркировочные элементы дл Галогены	пя проводов и ка Нет	абелей Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	26 mm
Наружный диаметр провода, мин.	14 mm	Наружный диаметр провода	14 - 26 mm
Сечение соединительного провода	10 - 35 mm²		
Общие данные			
Вид печати	Чистый	Ширина	5.3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый, прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Термопластичный полиуретан (TPU)
			_

Классификации

Напечатанные символы

Температурный диапазон вставки

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

-30...90 °C

Рекомендованные отрасли

промышленности

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

VT-TM 4/30 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ТМ-І является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.


Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-lnk или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI Т.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 30 MC NE WS	Версия
Заказ №	1876390000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466450	белый
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE GE	Версия
Заказ №	1876370000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466443	желтый
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE RT	Версия
Заказ №	1876380000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466474	красный
Кол.	300 ST	
Тип	TM-I 30 MC NE BL	Версия
Заказ №	1876400000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248466467	синий
Кол.	300 ST	
Заказ №	1876400000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TM-I 30 MC NE GN	Версия
Заказ №	1365610000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118171907	зеленый
Кол.	300 ST	

TM-I 30



Надежность техпроцесса: TM-I Вставные этикетки TM-I имеют направляющий лепесток, позволяющий удобно вставлять их в прозрачные втулки типа TM. После того как этикетка окажется на месте, лепесток отламывается в заранее определенной точке перелома. Затем готовые втулки можно легко устанавливать на провода. Ваши преимущества: возможность эффективной предварительной сборки большого количества элементов за одну операцию.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 30 MM WS	Версия
Заказ №	2005530000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390070	белый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 30 MM GE	Версия
Заказ №	2005700000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390339	желтый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 30 MM RT	Версия
Заказ №	2005870000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390384	красный
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 30 MM BL	Версия
Заказ №	2005990000	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390452	синий
	0000 CT	
Кол.	2000 ST	