

CH-W-S-A11-P7.5-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Продукт более не выпуска-
ется



Интеллектуальные зарядные устройства для решения индивидуальных задач — модельный ряд интеллектуальных и сетевых зарядных устройств EV AC SMART. Предназначены для любого варианта применения в частном и коммерческом секторе: от простой зарядки одной зарядной станцией посредством интеграции в интеллектуальные сети и до сложного управления целыми зарядными парками.

Три модельных ряда на базе платформы ECO, VALUE и ADVANCED являются наиболее распространенными вариантами использования и могут быть адаптированы под индивидуальные требования с помощью стандартных интерфейсов и разнообразных вариантов конфигурации.

Интеллектуальные функции, такие как аутентификация пользователей на основе радиочастотной идентификации или мобильного приложения, регулировка тока зарядки, встроенная система контроля нагрузки и заряда или автономная система избыточного заряда, делают устройства AC SMART адаптивными, настраиваемыми под нужды клиента и в дополнение к этому, эффективными и устойчивыми решениями.

Основные данные для заказа

Версия	Wallbox, С прикрепленным кабелем 7,5 м и вставкой типа 2, Мобильное приложение
Заказ №	2911200000
Тип	CH-W-S-A11-P7.5-E
GTIN (EAN)	4099986532175
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-04-16T00:00:00+02:00

CH-W-S-A11-P7.5-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	150 mm	Глубина (дюймов)	5.9055 inch
Высота	433 mm	Высота (в дюймах)	17.0472 inch
Ширина	268 mm	Ширина (в дюймах)	10.5512 inch
Масса нетто	5423 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-30 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	dde0af7d-c609-4edf-88f1-0eb427589c0f

Классификации

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

CH-W-S-A11-P7.5-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CH-W-S-A11-P7.5-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Блоки защиты от перенапряжения



Основные данные для заказа

Тип	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ...	Версия	
Заказ №	8000104168	Исполнение для переменного тока, Дополнительный контакт	
GTIN (EAN)	4099986573475	и контакт аварийной сигнализации, Устройство защиты от	
Кол.	1 ST	перенапряжения II, TN-C-S, TN-S, IT с N, IT без N, TT	