

**THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Маркировка проводов и кабелей, 25.4 x 38.1<br>мм, белый |
| Заказ №    | <a href="#">2932110000</a>                              |
| Тип        | THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS                               |
| GTIN (EAN) | 4099986670839   |
| Кол.       | 4000 Штука  |

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

#### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

#### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.07 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0028 inch |
| Высота      | 25.4 mm | Высота (в дюймах) | 1 inch      |
| Ширина      | 38.1 mm | Ширина (в дюймах) | 1.5 inch    |
| Масса нетто | 0.22 g  |                   |             |

#### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                 |      |  |      |
|---------------------------------|------|--|------|
| Галогены                        | Да   | Поперечное сечение соединительного 50 mm <sup>2</sup> провода, макс. |      |
| Наружный диаметр провода, макс. | 8 mm | Наружный диаметр провода, мин.                                       | 4 mm |

#### Общие данные

|                              |        |                                |                  |
|------------------------------|--------|--------------------------------|------------------|
| Вид печати                   | Чистый | Ширина                         | 38.1 mm          |
| Класс пожаростойкости UL 94  | V-0    | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C            |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код                   | белый            |
| Галогены                     | Да     | Основной материал              | Пленка виниловая |
| Нанесенные символы           | без    | Количество на один рулон       | 4000             |

#### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип        | RIBBON MM 76/360 SW        | Версия     |
| Заказ №    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Кол.       | 1 ST                       |            |