

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия HQ — широкие возможности в компактной конструкции. Значения электрических характеристик говорят сами за себя.

Уровень подключения проводника спроектирован как контакт PUSH IN.

Количество полюсов: 5, 8

Номинальный ток: 16 А

Номинальное напряжение: 250 В, 500 В

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 8, PUSH IN с исполнительным устройством, Типоразмер установки: HQ |
| Заказ № | 2937360000 |
| Тип | HDC HQ 8 MP |
| GTIN (EAN) | 4099986694132 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E310075

Размеры и массы

| | | | |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 41.2 mm | Глубина (дюймов) | 1.622 inch |
| Высота | 45.5 mm | Высота (в дюймах) | 1.7913 inch |
| Ширина | 26.3 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0354 inch |
| Длина | 2.5 mm | Длина (в дюймах) | 0.0984 inch |
| Диаметр | 2.5 mm | Масса нетто | 38 g |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Ширина 26.3 mm

Общие данные

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Количество полюсов | 8 | Циклы коммутации Ag | ≥ 500 |
| Циклы коммутации Au | ≥ 500 | Вид соединения | PUSH IN с исполнительным устройством |
| Типоразмер установки | HQ | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Цветовой код | Светло-серый | Изоляционный материал | PC |
| Поверхность | Серебро пассивированное | Тип | Штекер |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |
| Основной материал | Сплав медный | Серия | HQ |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 500 V | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 6 kV |
| Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A | Не содержит галогенов | false |
| BG | HQ | Количество сигнальных контактов | 0 |
| № силовых контактов | 8 | | |

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE прочее

Силовой контакт

Расчетное напряжение (DIN EN 61984), силовой контакт 500 V

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Исполнение

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| Вид соединения | PUSH IN с исполнительным устройством | Типоразмер установки | HQ |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.5 mm ² |
| Поверхность | Серебро пассивированное | Основной материал | Сплав медный |
| BG | HQ | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод сверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC HQM TOLU 1PG21 WO | Версия |
| Заказ № | 2937380000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4099986694194 | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| Кол. | 1 ST | Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC HQM TSLU 1PG21 WO | Версия |
| Заказ № | 2937390000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4099986694200 | вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Проходной корпус



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC HQM ALU | Версия |
| Заказ № | 1003050000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248697984 | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Тип | HDC HQP ALU | Версия |
| Заказ № | 1003040000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248697977 | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: попе |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод сверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC HQP TOLU 1PG16 | Версия |
| Заказ № | 1003070000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698004 | вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: PG 16 |

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | HDC HQP TSLU 1PG16 | Версия | |
| Заказ № | 1003090000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во | |
| GTIN (EAN) | 4032248698028 | вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, | |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, | |
| | | Типоразмер кабельных вводов: PG 16 | |

8-полюсный



Серия HQ — широкие возможности в компактной конструкции. Значения электрических характеристик говорят сами за себя.

Уровень подключения проводника спроектирован как контакт PUSH IN.

Количество полюсов: 5, 8

Номинальный ток: 16 А

Номинальное напряжение: 250 В, 500 В

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | HDC HQ 8 FP | Версия | |
| Заказ № | 2937350000 | HDC - вставка, Гнездо, 500 В, 16 А, Количество полюсов: 8, | |
| GTIN (EAN) | 4099986694071 | PUSH IN с исполнительным устройством, Типоразмер установки: | |
| Кол. | 1 ST | HQ | |