

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование.

Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 16 |
| Заказ № | 2985670000 |
| Тип | HDC HQP TSLU 1PG16 BLK |
| GTIN (EAN) | 4099986849082 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина | 48 mm | Глубина (дюймов) | 1.8898 inch |
| Высота | 54 mm | Высота (в дюймах) | 2.126 inch |
| Ширина | 35 mm | Ширина (в дюймах) | 1.378 inch |
| Длина | 48 mm | Длина (в дюймах) | 1.8898 inch |
| Масса нетто | 25 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Химическая стойкость | Вещество | Ацетон |
| | Химическая устойчивость | Условная стойкость |
| | Вещество | Масло для сверления |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Дизельное топливо |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Этиловый спирт |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Трансмиссионное масло |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Гидравлическое масло |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Хладагент |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Бензин |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Отпотевшее масло |
| | Химическая устойчивость | Стойкость |
| | Вещество | Высокосортный бензин |
| | Химическая устойчивость | Условная стойкость |
| Вещество | Вода | |
| Химическая устойчивость | Стойкость | |
| Вещество | УФ | |
| Химическая устойчивость | Нестабильность | |
| Вещество | Озон | |
| Химическая устойчивость | Нестабильность | |

Габаритные размеры

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------|
| Кабельный вход | с резьбой | Ширина корпуса C | 28.8 mm |
| Длина корпуса | 48 mm | Высота корпуса B | 54 mm |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Исполнение

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Кабельные вводы, количество | 0 | Типоразмер кабельных вводов | PG 16 |
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Верхняя часть | Крышка | без крышки |
| Количество кабельных входов сверху | 0 | Количество кабельных входов сбоку | 1 |
| Исполнение корпуса | Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки | Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Конструкция | Стандартный | Типоразмер установки | HQ |
| Кабельный вход | с резьбой | Тип | вилка |
| Исполнение скобы | Поперечная скоба | Уплотнение | без уплотнения |
| Резьба (наружная) | PG 16 | Цвет (RAL) | RAL 9005 |
| BG | HQ | Подходит для ModuPlug® | Нет |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Поверхность | необработанный |
| Вид защиты | IP65, во вставленном состоянии | Серия | HQ |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крышка



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC HQP DOD 2BO CS | Версия |
| Заказ № | 1251670000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4050118052329 | во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, , Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Тип | HDC HQP DOD 2BO | Версия |
| Заказ № | 1003140000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248698073 | во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Тип | HDC HQP DMD 2BO CS | Версия |
| Заказ № | 1251660000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4050118052312 | во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, , Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Тип | HDC HQP DMD 2BO | Версия |
| Заказ № | 1003130000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248698066 | во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Проходной корпус



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC HQP ALU | Версия |
| Заказ № | 1003040000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248697977 | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Тип | HDC HQP ALU CS | Версия |
| Заказ № | 1354950000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4050118157215 | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус угловой



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC HQP AWLU | Версия |
| Заказ № | 1003060000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248697991 | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: попе |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус цоколя



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC HQP SLU 1PG16 | Версия |
| Заказ № | 1003110000 | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698042 | вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| Кол. | 1 ST | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, |
| | | Типоразмер кабельных вводов: PG 16 |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус соединения



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65. В настоящее время версия HQ обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC HQP KOLU 1PG16 | Версия | |
| Заказ № | 1003120000 | | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698059 | | вставленном состоянии, Корпус для соединений, Поперечная |
| Кол. | 1 ST | | скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер |
| | | | кабельных вводов: PG 16 |

Версия HQ для HDC



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|---|
| Тип | VG 16 HQ K68 4-6.5 | Версия | |
| Заказ № | 2715990000 | | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4050118769821 | | Поликарбонат |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC HQP TSLU 1PG16 BLK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VG 16 HQ K68 6.5-9.5 | Версия |
| Заказ № | 1273890000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4050118063233 | Поликарбонат |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | VG 16 HQ K68 9-13 | Версия |
| Заказ № | 1016070000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4032248725526 | Поликарбонат |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | VG16 HQ K68 9-12SH | Версия |
| Заказ № | 1045530000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4032248779437 | Поликарбонат |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | VG 16 HQ K68 11.5-15.5 | Версия |
| Заказ № | 1016080000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4032248725533 | Поликарбонат |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | VG16 HQ K68 11,5-15,5SH | Версия |
| Заказ № | 1045540000 | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, |
| GTIN (EAN) | 4032248779444 | Поликарбонат |
| Кол. | 1 ST | |