




## CB-DT 365/7.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



С помощью наших решений для заметной маркировки мы помогаем своим клиентам, работающим в пищевой промышленности, обеспечивать соблюдение строгих норм в рамках концепции HACCP. Благодаря металлическому наполнителю наши заметные кабельные стяжки надежно обнаруживаются металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения. Такое обнаружение сводит к минимуму риск загрязнения в процессе производства пищевых продуктов. Маркировочные элементы MultiCard обеспечивают максимальную безопасность благодаря таким свойствам, как коррозионная стойкость. Мы регулярно проверяем и подтверждаем свойства безопасности в нашей аккредитованной лаборатории. Фактический цвет может отличаться, тон не влияет на характеристики изделия. Не использовать для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

- Возможность обнаружения металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения
- Визуальная распознаваемость по синему цвету
- Устойчивый к коррозии металлический наполнитель

### Основные данные для заказа

Заказ №	3012740000
Тип	<a href="#">CB-DT 365/7.5 BL</a>
GTIN (EAN)	4099986921924
Кол.	100 Штука

**CB-DT 365/7.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	365 mm	Высота (в дюймах)	14.3701 inch
Ширина	7.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.2953 inch
Масса нетто	1 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Материал для электромонтажа**

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94, HB	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид PA 6.6	Предел прочности при растяжении	540 N
Диаметр пучка, макс.	100 mm	Прочность на разрыв (фунт-сила)	121 lbf
Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest	4.7 mm Al	Диаметр пучка, мин.	8 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

