

PAC-S300-SD37-V3-8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №         | <a href="#">7789604080</a>                                               |
| Тип             | PAC-S300-SD37-V3-8M                                                      |
| GTIN (EAN)      | 4032248302017                                                            |
| Кол.            | 1 Штука                                                                  |
| Статус поставки | Снято с производства                                                     |

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

2110 g

### Температуры

Температура хранения

-10...60 °C

Рабочая температура

-10...50

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

### Общие данные

Длина кабеля

8 m

Пригодно для

Аналоговые сигналы

Основной материал

ПВХ

Кабель

Кабель LiYCY

Интерфейс соединения

SUB-D FEMALE 37P

Количество полюсов, мин.

37 полюсов

Наружный диаметр

12,2 ± 1 мм

Интерфейс ПЛК

SIEMENS S7300  
6ES7921-3AH20-1AA0  
40P

Сечение провода

0.25 mm<sup>2</sup>

### Электрические данные

Общий ток, макс.

3 A

Высоковольтное испытание

1 кВ/1 с

Допустимый ток на путь, макс.

1 A

Номинальное напряжение

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Сопротивление

≤ 80 mΩ/m

Емкость жила / жила

300 pF/m

Емкость жила / экран

300 pF/m

### Классификации

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20