Справочный листок технических дан-

U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Этот продукт доступен только в сочетании с усовершенствованной сенсорной панелью u-view



Рабочие циклы ЧМИ для усовершенствованных сенсорных панелей u-view

Благодаря сочетанию усовершенствованных сенсорных панелей u-view с программным обеспечением ЧМИ на базе веб-интерфейса со встроенными системами PROCON-WEB обеспечивается идеальное решение для визуализации — мощное программное обеспечение совмещено с высококачественным оборудованием.

Для реализации оптимального ЧМИ-решения на базе веб-интерфейса встроенные системы PROCON-WEB наделены следующими отличительными особенностями:

- Управление пользователями на основе ролей и прав
- Комплексная аварийная сигнализация
- Предварительно определенные элементы управления, такие как кнопки, ползунки, текстовые поля или области изображения
- Мощные сложные элементы управления, такие как iframe, диаграммы, таблицы
- Гибкое написание сценариев для максимальной универсальности
- Историческая функциональность для хранения и визуализации исторических данных

• Соединение с контроллером u-OS через коммуникационный драйвер

Основные данные для заказа

ИИ-устройств, макс.: 10000 WEB-ES-RT-250/2
ИИ-устройств, макс.:
стемы: Windows, Linux, Docker, Количе- ологических параметров, макс.: , Коли-
изуализации, Платформа для исполня-

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0 g	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Требования к системе

OC	Windows, Linux, u-OS	Требуется минимальный объем диска 0.1 GB
Мин. необходимый объем памяти	0.1 GB	
(O3Y)		

Классификации

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

Статус каталога / Изображения