

HDC MHP100 M 16 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Штекер, Серебро, 16 - 16 mm ²
Заказ №	3157320000
Тип	HDC MHP100 M 16 2
GTIN (EAN)	4099987663540
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 18.5 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	6.55 mm	Длина снятия изоляции	19 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²	Исполнение вставки	MHP
Поверхность	Серебро	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²
Тип	Штекер	Циклы коммутации	≥ 500
Способ изготовления	круглый	Основной материал	Сплав медный
		Сечение соединительного провода	16 - 16 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MHP100 M 16 2

Изображения

