Справочный листок технических дан-

U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Этот продукт доступен только в сочетании с усовершенствованной сенсорной панелью u-view

Рабочие циклы ЧМИ для усовершенствованных сенсорных панелей u-view

Благодаря сочетанию усовершенствованных сенсорных панелей u-view с программным обеспечением ЧМИ на базе веб-интерфейса со встроенными системами PROCON-WEB обеспечивается идеальное решение для визуализации — мощное программное обеспечение совмещено с высококачественным оборудованием.

Для реализации оптимального ЧМИ-решения на базе веб-интерфейса встроенные системы PROCON-WEB наделены следующими отличительными особенностями:

- Управление пользователями на основе ролей и прав
- Комплексная аварийная сигнализация
- Предварительно определенные элементы управления, такие как кнопки, ползунки, текстовые поля или области изображения
- Мощные сложные элементы управления, такие как iframe, диаграммы, таблицы
- Гибкое написание сценариев для максимальной универсальности
- Историческая функциональность для хранения и визуализации исторических данных

• Соединение с контроллером u-OS через коммуникационный драйвер

Основные данные для заказа

Заказ №	3176580000
Тип	<u>U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/5</u>
Кол.	ST

1

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

۲	азм	еры	И	массы	
					۱

Масса нетто	0 g	
Классификации		

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 10.0	27-24-25-02
ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0	27-24-25-02
ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		

Информация о лицензии

V	250
Количество технологических	250
параметров, макс.	
Hapawic Ipob, Make.	

Характеристики использования

Количество ЧМИ-устройств, макс.	5		