


SPE M12F DD RV 2.0 6 RL



SPElink®

Гнезда для печатной платы – однопарный Ethernet
Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.

Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.

Преимущества однопарного Ethernet

- Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
- Готовность к будущему: основная технология для Индустрии 4.0 и Интернета вещей
- Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
- Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка

Основные данные для заказа

Версия	, SPE (Single Pair Ethernet), Фланец с фиксатором, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 2, 180°, Ni/Au, черный, Таре
Заказ №	3180870000
Тип	SPE M12F DD RV 2.0 6 RL
GTIN (EAN)	4099987904407
Кол.	111 Штука
Упаковка	Таре

SPE M12F DD RV 2.0 6 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	21.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8465 inch
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	10.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.3976 inch
Масса нетто	3 g		

Упаковка

Упаковка	Tape	Длина VPE	0.00 mm
VPE с	0.00 mm	Высота VPE	0.00 mm

Системные характеристики

Количество полюсов	2	Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку
Экранирование	Да	Боковая панель, свойства	Фланец с фиксатором
Скорость передачи	10/100/1000 MBit/s	Вид соединения	Соединение под пайку
Категория	T1-B	Вид защиты	IP67, с корпусом
Циклы коммутации	≥ 100	Угол вывода	180°
Категория эксплуатационных характеристик	T1-B 10/100/1000 MBit/s	Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя
Размеры выводов под пайку	восмиугольный		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 63171-5
---------------------------	-------------

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	2250 V DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V DC
Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ	Номинальное напряжение	72 V

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал контакта	Сплав медный	Поверхность контакта	Ni/Au
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Важное примечание

Примечания

Классификации

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

SPE M12F DD RV 2.0 6 RL

Изображения

