

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-Vario — это прочный светодиодный светильник для промышленного применения, который обеспечивает максимальную индивидуальность.

Он имеет полностью инкапсулированный алюминиевый корпус, степень защиты IP67 и подходит для сложных окружающих условий.

Благодаря протоколу WS2812B каждый светодиод можно индивидуально контролировать в отношении цвета, яркости и функциональности.

Светильник работает при номинальном напряжении 5 В пост. тока.

Благодаря возможности штабелирования без зазоров он идеально подходит для таких применений, как индикаторы уровня, маркировка участков или точечное освещение.

Основные данные для заказа

Заказ №	3201430000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-F
GTIN (EAN)	4099987989176
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	1000 mm	Длина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	331 g		

Температуры

Рабочая температура -20 - 50°C

Данные о материалах

Основной материал корпуса Алюминий Компаунд PUR V0

Данные об эл. характеристиках

Мощность 4.5 W Возможность регулировки яркости Да

Данные соединений

Соединительная резьба без

Общие технические данные

Форма светодиодного модуля Прямоугольный Срок службы 60.000 h
Вид защиты IP67 Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012) Not required

Технические характеристики кабеля

Материал кабеля Полиуретан Цвет оболочки черный
Основной материал корпуса Алюминий Длина кабеля 5 m

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

