

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



WIL-Vario — это прочный светодиодный светильник для промышленного применения, который обеспечивает максимальную индивидуальность.

Он имеет полностью инкапсулированный алюминиевый корпус, степень защиты IP67 и подходит для сложных окружающих условий.

Благодаря протоколу WS2812B каждый светодиод можно индивидуально контролировать в отношении цвета, яркости и функциональности.

Светильник работает при номинальном напряжении 5 В пост. тока.

Благодаря возможности штабелирования без зазоров он идеально подходит для таких применений, как индикаторы уровня, маркировка участков или точечное освещение.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	3201440000
Тип	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F</a>
GTIN (EAN)	4099987989183
Кол.	1 Штука

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	465 mm	Длина (в дюймах)	18.3071 inch
Масса нетто	228 g		

### Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

### Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR V0
---------------------------	----------	----------	--------

### Данные об эл. характеристиках

Мощность	2.1 W	Возможность регулировки яркости	Да
----------	-------	---------------------------------	----

### Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

### Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67	Класс эффективности (в соответствии с Директивой ЕС № 874/2012)	Not required

### Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

### Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

